

LOTTO 2 ALLEGATO AI QUESTIONARIO ARMADIO SINGOLO DI ASCIUGATURA E STOCCAGGIO ENDOSCOPI

ARMADIO SINGOLO DI ASCIUGATURA E STOCCAGGIO ENDOSCOPI	NOTE di COMPILAZIONE	RISPOSTA DITTA	EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore			
Nome commerciale modello			
CND	Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)		
Repertorio	Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)		
Anno di immissione sul mercato del modello proposto	Prima immissione in commercio		
Anno di immissione sul mercato della versione proposta	Immissione in commercio della versione se differente offerta		
CARATTERISTICHE MINIME	NOTE di COMPILAZIONE	PRESENTE SI/NO	EVENTUALI DETTAGLI
Armadio singolo di asciugatura a stoccaggio orizzontale degli endoscopi			
Le dimensioni dovranno essere le più contenute possibili. Per i limiti di spazio esistenti presso le varie sedi di installazione, le dimensioni di ingombro dell'apparecchiatura non devono essere superiori a 97 cm (larghezza) x 81 (profondità)			
L'armadio dovrà essere collegato all'impianto di aria compressa medicale o tecnica (sono da ritenersi inclusi nella fornitura eventuali filtri necessari al collegamento all'impianto di aria tecnica); eventuale predisposizione dell'aria compressa medicale all'interno del locale in cui verrà installata l'apparecchiatura sarà in carico alla Azienda Sanitaria di competenza			
L'armadio dovrà comunque funzionare anche con compressore integrato o compressore esterno, in caso di eventuali richieste future nell'ambito dei sistemi previsti in opzione			
Capacità di conservazione di almeno 8 endoscopi ciascuno			
Asciugatura degli endoscopi interna ed esterna			
Mantenimento degli strumenti in condizioni di asetticità almeno pari a 720 ore			
Monitoraggio continuo della temperatura e dell'umidità all'interno dell'armadio			
Monitoraggio dei tempi e delle condizioni di stoccaggio degli strumenti in attesa di riutilizzo			
Lettore RFID o BARCODE per l'identificazione dello strumento e dell'operatore			
Possibilità di identificare visivamente lo stato di asciugatura degli endoscopi e l'eventuale necessità di reprocessing			
Completo di tutti i connettori necessari a collegare tutti gli endoscopi indicati in Allegato C1			
Completo di tutti i vassoi/cassette per il contenimento degli endoscopi			
Il sistema di filtrazione dell'aria dovrà garantire aria microbiologicamente controllata e prevenzione della contaminazione degli endoscopi durante stoccaggio e asciugatura, conformemente ai requisiti della UNI EN 16442:2015			
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri e delle informazioni di funzionamento			
Dotato di stampante non necessariamente integrata nel case dell'armadio			
Conforme al Regolamento UE 2017/745			
Conforme alla norma UNI EN 16442:2015			

ARMADIO DOPPIO DI ASCIUGATURA E STOCCAGGIO ENDOSCOPI

ARMADIO DOPPIO DI ASCIUGATURA E STOCCAGGIO ENDOSCOPI	NOTE di COMPILAZIONE	RISPOSTA DITTA	EVENTUALI DETTAGLI AGGIUNTIVI
Produttore			
Nome commerciale modello			
CND	Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)		
Repertorio	Se non presente motivarlo nell'allegato SPECIFICO e indicare come risposta N.A. (non applicabile)		
Anno di immissione sul mercato del modello proposto	Prima immissione in commercio		
Anno di immissione sul mercato della versione proposta	Immissione in commercio della versione se differente offerta		
CARATTERISTICHE MINIME	NOTE di COMPILAZIONE	PRESENTE SI/NO	EVENTUALI DETTAGLI
Armadio doppio di asciugatura a stoccaggio orizzontale degli endoscopi			
Le dimensioni dovranno essere le più contenute possibili. Per i limiti di spazio esistenti presso le varie sedi di installazione, le dimensioni di ingombro dell'apparecchiatura non devono essere superiori a 175 cm (larghezza) x 81 cm (profondità); qualora non fosse possibile fornire un armadio doppio, la ditta aggiudicatara potrà fornire due armadi singoli le cui dimensioni complessive non dovranno superare quelle indicate per l'armadio doppio			
L'armadio dovrà essere collegato all'impianto di aria compressa medicale o tecnica (sono da ritenersi inclusi nella fornitura eventuali filtri necessari al collegamento all'impianto di aria tecnica); eventuale predisposizione dell'aria compressa medicale all'interno del locale in cui verrà installata l'apparecchiatura sarà in carico alla Azienda Sanitaria di competenza			
L'armadio dovrà comunque funzionare anche con compressore integrato o compressore esterno, in caso di eventuali richieste future nell'ambito dei sistemi previsti in opzione			
Capacità di conservazione di almeno 16 endoscopi ciascuno			
Asciugatura degli endoscopi interna ed esterna			
Mantenimento degli strumenti in condizioni di asetticità almeno pari a 720 ore			
Monitoraggio continuo della temperatura e dell'umidità all'interno dell'armadio			
Monitoraggio dei tempi e delle condizioni di stoccaggio degli strumenti in attesa di riutilizzo			
Lettore RFID o BARCODE per l'identificazione dello strumento e dell'operatore			
Possibilità di identificare visivamente lo stato di asciugatura degli endoscopi e l'eventuale necessità di reprocessing			
Completo di tutti i connettori necessari a collegare tutti gli endoscopi indicati in Allegato C1			
Completo di tutti i vassoi/cassette per il contenimento degli endoscopi			
Il sistema di filtrazione dell'aria dovrà garantire aria microbiologicamente controllata e prevenzione della contaminazione degli endoscopi durante stoccaggio e asciugatura, conformemente ai requisiti della UNI EN 16442:2015			
Dotato di display per la visualizzazione dei parametri e delle informazioni di funzionamento			
Dotato di stampante non necessariamente integrata nel case dell'armadio			
Conforme al Regolamento UE 2017/745			
Conforme alla norma UNI EN 16442:2015			
REQUISITI MIGLIORATIVI (oggetto di valutazione):	NOTE di COMPILAZIONE	RISPOSTA DITTA	NOTE
Tempo massimo di asciugatura dello strumento	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		
Mantenimento degli strumenti in condizioni di asetticità superiore a 720 ore	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		
Soluzioni atte a garantire un ridotto consumo di aria medicale o aria tecnica in litri/min	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		
Caratteristiche costruttive in termini di materiali utilizzati dall'armadio e relativi accessori (es. cassette)	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		
Modalità di asciugatura dei canali	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		
Sistema di purificazione dell'aria	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		
Altezza degli elementi che devono essere utilizzati dall'operatore (ultimo ripiano/monitor/lettore RFID o BARCODE)	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		
Altre caratteristiche funzionali e tecniche migliorative rilevanti (non già precedentemente indicate)	Indicare sempre una risposta sintetica ed eventualmente rimandare a documenti allegati indicati esplicitamente		

(TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL DITTA FORNITRICE)